

SAIL-ZW-VSA-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), M12 = A kódolású, Kábelhossz: 1 m, PUR, fekete |
| Rendelési szám | 1332340100 |
| Típus | SAIL-ZW-VSA-1.0U |
| GTIN (EAN) | 4050118137668 |
| Qty. | 1 Darab |

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 170 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Kábelhossz | 1 m | Köpeny színe | fekete |
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | Érkeresztmetszet | 0.34 mm ² |
| árnyékolt | Nem | Halogén | Nem |
| Gyorsulás | 5 m/s ² | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Hajlítási ciklusok | 3 millió |
| Köpeny anyaga | PUR | Csavarási ellenállás | 180 °/m |
| Temperature range, stationary | -40...90 °C | Hegesztésnek ellenálló | Igen |
| Temperature range, moving | -30...90 °C | Pólusok száma | 5 |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Kódolás | A építési forma (18 mm), M12 = A kódolású | Csatlakozási menet | M12 dugó |
| LED | Igen | Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| Érintkező anyaga | CuSn, ezüstözött, CuZn, Aranyozott | Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áram | 4 A | AF mérete | 13 mm |
| Védelmi osztály | IP65, IP67, IP68, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Fojtódíóda |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

SAIL-ZW-VSA-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Drawings


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24VAC/DC_4A