

## SM 35/18 K MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 35 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1336690000</a>                     |
| Típus          | SM 35/18 K MC NE WS                            |
| GTIN (EAN)     | 4050118141139                                  |
| Qty.           | 40 Darab                                       |

## SM 35/18 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm  | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 18 mm | Magasság (coll)  | 0.7087 inch |
| Szélesség   | 35 mm | Szélesség (coll) | 1.378 inch  |
| Nettó tömeg | 2.7 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.017 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Változat                           | Öntapadós   |
| Szélesség                          | 35 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 60 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  |
| Szín                               | fehér   |
| Halogén                            | Nem   |
| Alapanyag                          | Poliamid 66   |
| Nyomatott karakterek               | nélkül  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája MultiCard  |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Device markers  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...60 °C   |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

