

**THM ESO 7 PA WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 30 x 6.3 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1339570000</a>
Típus	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
Qty.	1 Darab

## THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	6.3 mm	Szélesség (coll)	0.248 inch
Nettó tömeg	287.76 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Szélesség	6.3 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Papír	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	2500	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
	Number of combinations per packaging unit	1
	Jelölők száma kombinációként	2500
Címkemező mérete	30 x 6.3 mm	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = 2500 Insert markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...70 °C	
Szám tekercsenként	2500	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Drawings**



## THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WKM becsúsztható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnyei a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	WKM 8/30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190206666	
Qty.	50 ST	

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	