


**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	Gyűjtősín-tartó, ezüst, 85 °C, Szélesség: 15 mm, None, Acél, horganyzott, Közvetlen rögzítés
Rendelési szám	<a href="#">1340870000</a>
Típus	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	24.39 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél, horganyzott	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		