

**DKB CC 15/45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	MetalliCard, Ragasztócsík, 15 x 45 mm, Áttetsző
Rendelési szám	<a href="#">1341170000</a>
Típus	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
Qty.	240 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.01 mm	Mélység (coll)	0.0004 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	0.24 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Módosított akrilát	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	45 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	160 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Áttetsző	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Felhasználási példa**

