

DKB CC DIA 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	MetalliCard, Ragasztócsík, 30 x , Áttetsző
Rendelési szám	1341180000
Típus	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
Qty.	200 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	0.01 mm	Mélység (coll)	0.0004 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	0.28 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Módosított akrilát	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	160 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Áttetsző	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...160 °C	

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm
--------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Felhasználási példa

