

**SAIE-M12S-8S0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M12, tű, egyenes, PG 9, Pólusszám: 8, 0,5 m
Rendelési szám	<a href="#">1341240050</a>
Típus	SAIE-M12S-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145717
Qty.	1 Darab

## SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	39.6 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	0.5 m	Köpeny színe	fekete
PE működés	Nem	Érkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Sodrat / kábelhossz	0.5 m	Pólusok száma	8

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	8	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	2 A	Védelmi osztály	IP68
Kábelcsavarzat	PG 9	Névleges áram	4 A (5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12S-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Kapcsolási rajz**



**Póluskiosztás**

