

**TOP CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvégművelők vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tool case with contents
Rendelési szám	<a href="#">1345320000</a>
Típus	TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4050118149739
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Koffer

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	352 mm	Mélység (coll)	13.8582 inch
Magasság	255 mm	Magasság (coll)	10.0394 inch
Szélesség	465 mm	Szélesség (coll)	18.3071 inch
Nettó tömeg	11290 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámos koffer
-----------------	-------------------

## Szortimentek

Csomagolás	Koffer
------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**TOP CASE PREMIUM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



A műhelyek és az üzemek a rendezett szerszámkészleteket részesítik előnyben. Az ilyen eszközök minimális kereséssel és előkészítéssel használhatók és pénzt takarítanak meg. A Weidmüller ezt a tudását használta fel akkor, amikor termékeit kombinálta a felhasználói igények és a funkcionalitás figyelembe vételével. Az érvéghüvelyek vágására, csupaszolására és krimpelésére való Weidmüller krimpkészletekben praktikus szerszámok találhatóak.

## Általános rendelési adatok

Típus	TOP CASE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1345330000</a>	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
Qty.	1 ST	

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfelfejtéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	

## Szerszámok



Csupaszoló szerszám PVC kábelekhez

## TOP CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9001540000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204190000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9030060000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qty.	1 ST	
Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1444050000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qty.	1 ST	

## Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	

## LCD-kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak endöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT DIGI PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918870000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qty.	1 ST	

## LED-es kijelzővel



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak endöntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	VT COMBI PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918860000</a>	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
GTIN (EAN)	4032248405749	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER ROUND TOP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt telefonfogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	FRZ S 160	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046370000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	SE HD 180	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt kombinált fogó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

## Általános rendelési adatok

Típus	KBZ 180	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046290000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qty.	1 ST	

## VDE-szigetelt lapos- és kerekcsőrű fogó



max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)

védőszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900

- ejtőkalapáccsal megmunkált kiváló minőségű speciális szerszámacél
- biztonsági markolat ergonomikus és csúszásgátló TPE VDE bevonattal
- Útésálló, hő- és hidegálló, nem gyúlékony, kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból
- Elasztikus markolatrész és kemény mag
- Fényesre polírozott felület
- a korrózióval szemben nikkel-króm elektro-galvanizált bevonat nyújt védelmet

## Általános rendelési adatok

Típus	RZ 160	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046360000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357666	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szekrénykulcsok



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	CROSS-KEY UNIVERSAL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918130000</a>	Univeral key
GTIN (EAN)	4032248371112	
Qty.	1 ST	

## Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swifty® CS”

Kombinált vágó/csupaszoló szerszám: Swifty® CS és Swifty® CS készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> tömör és 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	SWIFTY CS SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006060000</a>	Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qty.	1 ST	

## Dugókulcs készletek

Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.



## TOP CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 ST	
Típus	SKS 2,0-8,0 MR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008870000</a>	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Qty.	1 ST	

## Szerszámbetét-választék, E6.3

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX 11	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2748110000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118894493	
Qty.	1 ST	

## Szigeteletlen csavarhúzó készlete



Weidmüller SoftFinish csavarhúzó általános alkalmazásokhoz. A hegyek jó minőségű krom-vanádium-molibdén-acél ötvözetből készültek, teljes keresztmetszetükben edzettek, matt krómozással.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2749200000</a>	Csavarhúzó-készlet
GTIN (EAN)	4050118895506	
Qty.	1 ST	

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Csavarhúzókészletek



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2749580000</a>	Szerelőszerzőszám
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qty.	1 ST	

## Dinamométeres csavarkulcs



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbevetérendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	DMS MANUELL 0,5-1,7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qty.	1 ST	