

**UR20-EM-1315250000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Pótalkatrész
Rendelési szám	<a href="#">1346730000</a>
Típus	UR20-EM-1315250000-SP
GTIN (EAN)	4050118248432
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	28 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 7.285 kg CO2 eq.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		