


UR20-EM-1315250000-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Replacement part
Rendelési szám	1346730000
Típus	UR20-EM-1315250000-SP
GTIN (EAN)	4050118248432
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4.3307 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	28 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		