

**UR20-EM-1315590000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Replacement part           |
| Rendelési szám | <a href="#">1347150000</a> |
| Típus          | UR20-EM-1315590000-SP      |
| GTIN (EAN)     | 4050118248388              |
| Qty.           | 1 Darab                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 61 mm  | Mélység (coll)   | 2.4016 inch |
| Magasság    | 110 mm | Magasság (coll)  | 4.3307 inch |
| Szélesség   | 12 mm  | Szélesség (coll) | 0.4724 inch |
| Nettó tömeg | 28 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |