

**PAC-UNIV-HE14-HE14-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC   |
| Rendelési szám | <a href="#">1349640035</a> |
| Típus          | PAC-UNIV-HE14-HE14-3M5     |
| GTIN (EAN)     | 4099986579163              |
| Qty.           | 1 Darab                    |

## PAC-UNIV-HE14-HE14-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 248 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                                 |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Kábelhossz            | 3.5 m                           | A következőkhöz:      | Digitális jelek                 |
| Alapanyag             | PVC                             | Kábel                 | LiYY kábel                      |
| Interfész csatlakozó  | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 14P | Pólusok száma, min.   | 14 pólusú                       |
| Külső átmérő          | 7,6 ± 1 mm                      | Csatlakozó, PLC oldal | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 14P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.14 mm <sup>2</sup>            |                       |                                 |

## Villamos adatok

|                                 |                     |  |            |
|---------------------------------|---------------------|--|------------|
| Összes áram, max.               | 3 A                 | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A        |
| Névleges feszültség             | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Ellenállás                               | ≤ 150 mΩ/m |
| Üzemi feszültség                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m   |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m            |  |            |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |