

**PAC-UNIV-D15M-D15F-0M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 8,7 ± 1 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1349970005</a>                        |
| Típus          | PAC-UNIV-D15M-D15F-0M5                            |
| GTIN (EAN)     | 4099986580589                                     |
| Qty.           | 1 Darab   |

## PAC-UNIV-D15M-D15F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |          |
|-------------|----------|
| Nettó tömeg | 248.97 g |
|-------------|----------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Kábelhossz            | 0.5 m                | A következőkhöz:      | Analóg jelek     |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYCY kábel      |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D MALE 15P       | Pólusok száma, min.   | 15 pólusú        |
| Külső átmérő          | 8,7 ± 1 mm           | Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 15P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                  |

## Villamos adatok

|                                 |                     |  |           |
|---------------------------------|---------------------|--|-----------|
| Összes áram, max.               | 3 A                 | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       |
| Névleges feszültség             | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékok kapacitása           | 300 pF/m  |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m            |  |           |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |