

**PAC-UNIV-D9F-F-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, $7,8 \pm 1$ mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1350470040</a>                            |
| Típus          | PAC-UNIV-D9F-F-4M                                     |
| GTIN (EAN)     | 4099986580916                                         |
| Qty.           | 1 Darab                                               |

## PAC-UNIV-D9F-F-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 652.3 g |
|-------------|---------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 4 m                  | A következőkhöz:      | Analóg jelek                             |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYCY kábel                              |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D FEMALE 9P      | Pólusok száma, min.   | 9 pólusú                                 |
| Külső átmérő          | 7,8 ± 1 mm           | Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                                          |

## Villamos adatok

|                                 |                     |                                          |           |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Összes áram, max.               | 3 A                 | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       |
| Névleges feszültség             | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m  |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m            |                                          |           |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |