


UR20-BM-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Replacement part, , Flange-mounted housing
Rendelési szám	1350930000
Típus	UR20-BM-SP
GTIN (EAN)	4050118402735
Qty.	5 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	128 mm	Magasság (coll)	5.0394 inch
Szélesség	11.5 mm	Szélesség (coll)	0.4528 inch
Nettó tömeg	29.9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.254 kg CO2 eq.	

Általános adatok

Tartósín	TS 35
----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		