


**UR20-BM-SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Replacement part, , Flange-mounted housing
Rendelési szám	<a href="#">1350930000</a>
Típus	UR20-BM-SP
GTIN (EAN)	4050118402735
Qty.	5 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	128 mm	Magasság (coll)	5.0394 inch
Szélesség	11.5 mm	Szélesség (coll)	0.4528 inch
Nettó tömeg	29.9 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.254 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Tartósín	TS 35
----------	-------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		