

UR20-BM-PF-I-SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

Változat	Replacement part , Flange-mounted housing
Rendelési szám	1350940000
Típus	UR20-BM-PF-I-SP
GTIN (EAN)	4050118821734
Qty.	5 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

UR20-BM-PF-I-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	58	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	128 mm	Magasság (coll)	5.0394 inch
Szélesség	11.5 mm	Szélesség (coll)	0.4528 inch
Nettó tömeg	29.9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.216 kg CO2 eq.	

Általános adatok

Tartósín	TS 35
----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-24-26-92
ECLASS 15.0	27-24-26-92		