

UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Változat | Replacement part, , Flange-mounted housing |
| Rendelési szám | 1350950000 |
| Típus | UR20-BM-PF-O-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118402742 |
| Qty. | 5 Darab |
| Csomagolás | Kartondoboz |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 58 mm | Mélység (coll) | 2.2835 inch |
| Magasság | 128 mm | Magasság (coll) | 5.0394 inch |
| Szélesség | 11.5 mm | Szélesség (coll) | 0.4528 inch |
| Nettó tömeg | 29.9 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.254 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | |
|----------|-------|
| Tartósín | TS 35 |
|----------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |