


MULTIMARK ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1357420000
Típus	MULTIMARK ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Darab

MULTIMARK ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Szélesség	139 mm	Szélesség (coll)	5.4724 inch
Átmérő	14 mm	Nettó tömeg	92.4 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Feliratozó rendszerek

Változat	Cserealkatrész THM PLUS S termostranszfer nyomtatóhoz, nyomógörgő	Alkalmazás/gyártó	Címkék, Zsugorcsovek
----------	-------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		