

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | 1365030000 |
| Típus | HDC 24B TOBU 2M25G CS |
| GTIN (EAN) | 4050118666335 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 45.5 mm | Mélység (coll) | 1.7913 inch |
| Magasság | 63 mm | Magasság (coll) | 2.4803 inch |
| Szélesség | 120 mm | Szélesség (coll) | 4.7244 inch |
| Nettó tömeg | 270 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fűróolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Víz |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | UV |
| | Vegyszerállóság | Instabil |
| | Anyag | Ózon |
| | Vegyszerállóság | Instabil |

Méreték

| | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 120 mm | B ház magasság | 63 mm |

Verzió

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Tömszelencék száma | 0 | Kábelbevezetések mérete | M 25 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész | Fedél | burkolat nélkül |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Felső kábelbevezetések száma | 2 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
| Ház kivitele | Felső kábelbemenet, Dugóház | Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen |
| Kivitel | Standard | Telepítési szerkezeti méret | 8 |
| Kábelbevezetés | menetes | Típus | Dugó |
| Szorítós változat | Oldalt rögzítő bilincs | Tömítés | tömítés nélkül |
| Belső menet | M 25 | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Suitable for ModuPlug® | Nem |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB | Változat |
| Rendelési szám | 1665640000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190422660 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B DMDQ 2QB N | Változat |
| Rendelési szám | 2559760000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118676754 | |
| Qty. | 1 ST | |

IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védelem osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VG M25 - MS 68 | Változat |
| Rendelési szám | 1772230000 | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4032248129881 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | VG M25 - K 68 | Változat |
| Rendelési szám | 1772310000 | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248129973 | |
| Qty. | 25 ST | |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B ABU | Változat |
| Rendelési szám | 1212400000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B ABU N | Változat |
| Rendelési szám | 2488600000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Qty. | 1 ST | |

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B KBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787920000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B KBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661720000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661730000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661810000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Qty. | 1 ST | |

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1901150000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661510000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560750000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787870000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661520000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560970000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1904340000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1904350000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561050000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1786890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561060000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 24B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2550540000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661590000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560790000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Qty. | 1 ST | |