

PB-DP SUB-D M12 35 T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1368780000
Típus	PB-DP SUB-D M12 35 T
GTIN (EAN)	4050118170955
Qty.	1 Darab

PB-DP SUB-D M12 35 T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	16.8 mm	Mélység (coll)	0.6614 inch
Magasság	67.7 mm	Magasság (coll)	2.6653 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	40 g		

Hőmérséklet

Páratartalom Max. 75% +25 °C-on,
páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	12 MBit/s
Kimenő könyök	35°	Terminating resistor available	Igen
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	Dugaszoló csatlakozó és érintkezőkiosztás	PROFIBUS specifikáció szerint
Reteszelés	UNC4-40	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C
PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 B kódolású dugós és aljzatos csatlakozó, 2 és 4 érintkező hozzárendelve	Programming interface	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 35 T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Kapcsolási rajz

