

PB-DP SUB-D M12 35 T PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1368790000
Típus	PB-DP SUB-D M12 35 T PS
GTIN (EAN)	4050118171105
Qty.	1 Darab

PB-DP SUB-D M12 35 T PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	16.8 mm	Mélység (coll)	0.6614 inch
Magasság	67.7 mm	Magasság (coll)	2.6653 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	78.32 g		

Hőmérsékletetek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	12 MBit/s
Kimenő könyök	35°	Terminating resistor available	Igen
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	Dugaszoló csatlakozó és érintkezőkiosztás	PROFIBUS specifikáció szerint
Rendszerelés	UNC4-40	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 °C
PROFIBUS PG csatlakozás	D-Sub 9 pólusú, Aljzat	PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 B kódolású dugós és aljzatos csatlakozó, 2 és 4 érintkező hozzárendelve
Programming interface	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 35 T PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

Kapcsolási rajz

