


## Product image



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Változat           | SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 300 mm |
| Rendelési szám     | <a href="#">1378160000</a>                 |
| Típus              | ADP 4/300                                  |
| GTIN (EAN)         | 4008190183851                              |
| Qty.               | 10 Darab                                   |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.               |
| Elérhető eddig:    | 2026-06-30T00:00:00+02:00                  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 2.85 mm | Mélység (coll)   | 0.1122 inch |
| Magasság    | 7.4 mm  | Magasság (coll)  | 0.2913 inch |
| Szélesség   | 300 mm  | Szélesség (coll) | 11.811 inch |
| Nettó tömeg | 2.9 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |          |
|--------------------------|-------|------|----------|
| Alapanyag                | PA 66 | Szín | Áttetsző |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |          |

## Rendszer specifikációk

|          |             |
|----------|-------------|
| Változat | takarólemez |
|----------|-------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |                     |                    |
|----------------|------|---------------------|--------------------|
| Felpattintható | Igen | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|----------------|------|---------------------|--------------------|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |