

SAI-TMCGK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	1381670000
Típus	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	178 mm	Hossz, inch	7.0079 inch
Nettó tömeg	634 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	------------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0.82 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.08 mm ²
Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 26
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 12		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		