

SAI-TMC-PD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	1381700000
Típus	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	23.75 mm	Mélység (coll)	0.935 inch
Hossz	23.6 mm	Hossz, inch	0.9291 inch
Nettó tömeg	22 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Krimpelő szerszámhoz
----------	----------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés	beállítható AWG krimpelési tartomány	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
-------------------------	-------------------	--------------------------------------	--

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 28		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		