


SAI-CEH090**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Crimping tool insert |
| Rendelési szám | 1381740000 |
| Típus | SAI-CEH090 |
| GTIN (EAN) | 4050118183887 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Mélység | 12.3 mm | Mélység (coll) | 0.4843 inch |
| Magasság | 37 mm | Magasság (coll) | 1.4567 inch |
| Hossz | 30 mm | Hossz, inch | 1.1811 inch |
| Nettó tömeg | 48.4 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | |
|----------|-------|
| Változat | Egyéb |
|----------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |