


**AP 110 S RE OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Véglap, RS 100 narancssárga, Véglap DIN tartósín jobb, Szélesség: 13.75 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1386050000</a>   |
| Típus          | AP 110 S RE OR   |
| GTIN (EAN)     | 4050118186512  |
| Qty.           | 20 Darab   |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 58.8 mm  | Mélység (coll)   | 2.315 inch  |
| Magasság    | 108.3 mm | Magasság (coll)  | 4.2638 inch |
| Szélesség   | 13.75 mm | Szélesség (coll) | 0.5413 inch |
| Nettó tömeg | 14 g     |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyagadatok

|                          |         |  |            |
|--------------------------|---------|--|------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0     | Felületi minőség                           | kezeletlen |
| Alapanyag                | PA 66/6 | Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI  |

## Általános adatok

|          |              |                     |                            |
|----------|--------------|---------------------|----------------------------|
| Szín     | narancssárga | Védelmi osztály     | IP20 felszerelt állapotban |
| Tartósín | TS 35        | Színskála (hasonló) | RAL 2000                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |