



AP 110 S LI OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Véglap, RS 100 narancssárga, Véglap DIN tartósín bal, Szélesség: 13.75 mm
Rendelési szám	1386070000
Típus	AP 110 S LI OR
GTIN (EAN)	4050118186123
Qty.	20 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	58.8 mm	Mélység (coll)	2.315 inch
Magasság	108.3 mm	Magasság (coll)	4.2638 inch
Szélesség	13.75 mm	Szélesség (coll)	0.5413 inch
Nettó tömeg	14 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66/6
Képzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI		

Általános adatok

Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	TS 35	Színskála (hasonló)	RAL 2000

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		