

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fedélprofil, RS 100 Áttetsző, Szélesség: 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">1386220000</a>
Típus	ADP 10 S
GTIN (EAN)	4099987167062
Qty.	1 M

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	24 mm	Mélység (coll)	0.9449 inch
Magasság	73 mm	Magasság (coll)	2.874 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	433 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PVC		

## Általános adatok

Szín	Áttetsző	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	-		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>3 magasság érhető el a takaróprofil és a véglemezek esetében:  TS szerelés burkolat nélkül: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  TS szerelés alacsony burkolattal: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm  TS szerelés magas burkolattal: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm  Közvetlen szerelés, burkolat nélkül/alacsony/magas burkolattal: 24 / 69 / 99 mm  A nyomtatott áramköri lap méretei:  Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 100 (+0,5) mm  Az RS szakasz mérete = a nyomtatott áramköri lap hossza - 4,5 mm  Az ADP rész mérete = nyomtatott áramköri lap hossza - 1 mm  Példa:  Nyomtatott áramköri lap hossza 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm</p>
------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		