

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1392390000
Típus	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 21 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	3	Kódolás	M8 = nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	CuZn
Érintkező anyaga	CuZn	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C		

Általános műszaki adatok

Pólusszám	3	Kódolás	M8 = nincs
Csatlakozási menet	M8 socket, M8 pin	Érintkező felület	Aranyozott
Ház fő anyaga	CuZn	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

