

**TW PRV8 H-A I-R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, nyomtatott
Rendelési szám	<a href="#">1399770000</a>
Típus	TW PRV8 H-A I-R
GTIN (EAN)	4050118230994
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	59.7 mm	Mélység (coll)	2.3504 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4.7244 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	9.5 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	nyomtatott	Szintek száma	8
----------	------------	---------------	---

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		