

TW PRV8 H-A I-R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, nyomtatott |
| Rendelési szám | 1399770000 |
| Típus | TW PRV8 H-A I-R |
| GTIN (EAN) | 4050118230994 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 59.7 mm | Mélység (coll) | 2.3504 inch |
| Magasság | 120 mm | Magasság (coll) | 4.7244 inch |
| Szélesség | 2 mm | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Nettó tömeg | 9.5 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Alapanyag | Polikarbonát | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|------------|---------------|---|
| Változat | nyomtatott | Szintek száma | 8 |
|----------|------------|---------------|---|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |