

**Q 20 DLI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 120.9 mm
Rendelési szám	<a href="#">1399800000</a>
Típus	Q 20 DLI
GTIN (EAN)	4008 1900 70670
Qty.	20 Darab

## Q 20 DLI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0.315 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	120.9 mm	Szélesség (coll)	4.7598 inch
Nettó tömeg	13.85 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag CuSn Szín szürke

## Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő-lemez

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa becsavart állapotban Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés  
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

## Méretek

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

## Névleges adatok

Névleges áram 24 A

## Általános

Pólusszám 20 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Besorolások

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03