



Széles tartozék-választék teszi teljessé a kínálatot

**Általános rendelési adatok**

Változat	VPU sorozat, Tartozékok
Rendelési szám	<a href="#">1402570000</a>
Típus	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	21.5 mm	Mélység (coll)	0.8465 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	11.6 mm	Szélesség (coll)	0.4567 inch
Nettó tömeg	1.96 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	-------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozási adatok, távfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Csupaszolási hossz	8 mm
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

## IEC / EN névleges adatok

Névleges feszültség (AC)	250 V
--------------------------	-------

## Általános adatok

Szegmens	Teljesítményelosztás	Változat	Dugó, nyomtatott
Szín	fekete		

## Általános adatok

Szín	fekete
------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		