

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Változat | Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 15 m |
| Rendelési szám | 1403680150 |
| Típus | IE-CSPD5US0150VAPVAP-X |
| GTIN (EAN) | 4050118205428 |
| Qty. | 1 Darab |

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-------------|---------------|
| Hossz | 15 m | Hossz, inch | 590.5512 inch |
| Nettó tömeg | 2060 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -50 °C...80 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -40 °C...80 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Szabványok

| | |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Csatlakozó, standard | in accordance with PROFINET specification |
|----------------------|----------------------------------------------|

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|---------------------|------|------------------------------------|------|
| Névleges feszültség | 24 V | Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on | 16 A |
|---------------------|------|------------------------------------|------|

Általános szabványok

| | |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Csatlakozó, standard | in accordance with PROFINET specification |
|----------------------|----------------------------------------------|

Dugó

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan | Csatlakozó, bal | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | PushPull Power, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolatlan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Halogén | Nem | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 | | |

Kábel szerkezet

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 | Köpeny színe | szürke (RAL 7001-hoz hasonló) |
| Keresztmetszet | 5 * 1,5 mm ² | Árnyékolás | árnyékolatlan |
| Vezetékek száma | 5 | Szigetelés | TPE |
| Köpenyátmérő, max. | 9 mm | Köpeny anyaga | PUR |
| Vezeték anyag | szigeteltetlen vörösréz huzal | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003248 | ETIM 9.0 | EC003248 |
| ETIM 10.0 | EC003248 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-05 | | |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus | TM-I 12 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1718411044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Qty. | 320 ST | |
| Típus | TM-I 18 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1718431044 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Qty. | 320 ST | |