

SAI-Y-7/8 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, 7/8", Áramsín elosztó
Rendelési szám	1413930000
Típus	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 72.4 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó 7/8" túske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	Meghúzási nyomaték	7/8": 1.5 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	PUR
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	8 A
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	7/8"	Érintkező anyaga, aljzat	CuZn
Érintkező anyaga, túske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	PUR	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	8 A	AF mérete	24 mm
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Szennyezés súlyossága	3	1. csatlakozás	7/8"
2. csatlakozás	Csavar	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Vezeték külső átm.	-

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Méretrajz, Kapcsolási rajz

