

SAI-Y-7/8 5P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, 7/8", Áramsín elosztó
Rendelési szám	1413940000
Típus	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 75 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó 7/8" túske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	7/8" aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	Meghúzási nyomaték	7/8": 1.5 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	PUR
Szigetelési ellenállás	1010 Ω	Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	5.6 A	Védelmi osztály	IP67, IP68
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C		

Általános adatok


Pólusszám	5	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	7/8"	Érintkező anyaga, aljzat	CuZn
Érintkező anyaga, túske	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	PUR	Szigetelési ellenállás	1010 Ω
Névleges feszültség	400 V	Névleges áram	5.6 A
AF mérete	24 mm	Védelmi osztály	IP67, IP68
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	7/8"	2. csatlakozás	Csavar
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Vezeték külső átm.	-		

Besorolások


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Rajzok

Méretrajz




Póluskiosztás



Male

Póluskiosztás



Female

Kapcsolási rajz

