

IE-PS-ST-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO ST dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-2 szerint,
2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, ST dugó, Egymódusú, IP20
Rendelési szám	1414680000
Típus	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	47 mm	Mélység (coll)	1.8504 inch
Magasság	9.6 mm	Magasság (coll)	0.378 inch
Szélesség	9.6 mm	Szélesség (coll)	0.378 inch
Nettó tömeg	4.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...90 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	ST dugó, Egymódusú
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Köpenyátmérő, max.	3.2 mm	Köpenyátmérő, min.	2.6 mm
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	GOF, Egymódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB
1. csatlakozás	ST	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB
Érvéghüvely anyaga	Cirkónium	Porvédő fedél anyaga	TPE
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61754-2
----------------------	-------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rajzok

Méretrajz



Tartozékok

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Változat
Rendelési szám	9205320000	Présszerszám, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 ST	

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	