


**THM FS 76.2/50.8 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozícionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Készülékjelölők, 50.8 x 76.2 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1415650000</a>
Típus	THM FS 76.2/50.8 SI
GTIN (EAN)	4050118219548
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	76.2 mm	Szélesség (coll)	3 inch
Nettó tömeg	445 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Nyomatás módja	Hőnyomató	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	76.2 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	ezüst	
Halogén	Igen	
Alapanyag	Poliészter	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Igen	
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Szám tekercsenként	500	

## Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		