

## CC-M 58/35 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 58 x 34.8 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1415730000</a>
Típus	CC-M 58/35 ST
GTIN (EAN)	4050118217209
Qty.	100 Darab

## CC-M 58/35 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2.2835 inch
Szélesség	34.8 mm	Szélesség (coll)	1.3701 inch
Nettó tömeg	6.5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	dugaszolható
Szélesség	34.8 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	ezüst
Alapanyag	Mikro-maratott rozsdamentes acél, 1,4301 (ST), 1,4301 rozsdamentes acél
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MetalliCard
Címkemező mérete	56 x 33 mm
Javasolt iparágak	Energetika, Folyamat
kompatibilis nyomtató	
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Felhasználási példa



**CC-M 58/35 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****Kiegészítő termékek****Általános rendelési adatok**

Típus	INLAY CC-M 58/35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1415950000</a>	
GTIN (EAN)	4050118217254	
Qty.	1 ST	
Típus	PRIMER CC-M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2068020000</a>	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Qty.	100 ST	