

**SAISWS-P-4A-3.5/5-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M8 dugaszolható csatlakozók különösen szűkös helyeken használhatók.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvég hüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | Terepen rögzíthető csatlakozó, M8 |
| Rendelési szám | <a href="#">1416730000</a>        |
| Típus          | SAISWS-P-4A-3.5/5-M8              |
| GTIN (EAN)     | 4050118219951                     |
| Qty.           | 1 Darab                           |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 14 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                      |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pólusszám                         | 4                    | Kódolás                           | nincs                |
| Érintkező felület                 | Aranyozott           | Csatlakozás típusa                | Csavaros csatlakozás |
| Ház fő anyaga                     | PA                   | Szigetelési ellenállás            | 108 Ω                |
| Kábelátmérő, max.                 | 5 mm                 | Kábelátmérő, min.                 | 3.5 mm               |
| Névleges feszültség               | 30 V                 | Névleges áram                     | 4 A                  |
| Védelmi osztály                   | IP67                 | Dugaszolási ciklusok              | ≥ 100                |
| Szennyezés súlyossága             | 3                    | Az érintkező típusa               | Érintkező            |
| Árnyékolás csatlakozás            | Nem                  | Menetes gyűrű anyaga              | Cink présöntvény     |
| Ház hőmérsékleti tartománya       | -40 ... +85 ° C      | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |                                   |                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002635    | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0   | EC002635    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |             |             |

# Rajzok

## Póluskiosztás

