


H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, piros |
| Rendelési szám | 1418020000 |
| Típus | H35,0/30 DS RT |
| GTIN (EAN) | 4050118221466 |
| Qty. | 50 Darab |
| Csomagolás | loose |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E354986 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.86 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--|----------|----------|
| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, egyedi méret, piros | Változat | Standard |
|-----------------|--|----------|----------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|--------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 8.3 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 16 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 12.7 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0.4 mm |
| L1, mm | 30.00 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 |
| Fém hüvely vastagsága (S1) | 0.2 mm | Csupaszolási hossz | 19 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 35 mm ² | Sínkód | DIN |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rajz

