


A kép illusztráció

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, bézs
Rendelési szám	1418030000
Típus	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.28 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvelyek műanyag gallérral, egyedi méret, bézs szín	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	8.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	16 mm
Gallér átmérője (D2)	12.7 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm
L1, mm	30.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	19 mm
Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

