

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, fehér / sárga
Rendelési szám	<a href="#">1420020000</a>
Típus	THM WO VIN 25.4/95.2 BL
GTIN (EAN)	4050118223514
Qty.	1 Darab

## THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0026 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	95.3 mm	Szélesség (coll)	3.752 inch
Nettó tömeg	545 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Nyomatás típusa	üres		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	95.3 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér / sárga		
Halogén	Igen		
Alapanyag	Vinil fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics	
Címkemező mérete	40 x 25.4 mm		
UL 969 tanúsítvány	Nem		
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		
Szám tekercsenként	1000		
Impresszum	Villám		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	12.7 mm
Vezeték külső átm.	12.7 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 120 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

