


**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Vezeték és kábeljelölők, 2.4 - 4.8 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1423350000</a>                   |
| Típus          | HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M                       |
| GTIN (EAN)     | 4050118227741                                |
| Qty.           | 1 Darab                                      |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.9 mm   | Mélység (coll)   | 0.0354 inch |
| Szélesség   | 7.6 mm   | Szélesség (coll) | 0.2992 inch |
| Hossz       | 13000 mm | Hossz, inch      | 511.81 inch |
| Nettó tömeg | 138 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |              |                                    |  |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Nyomatás típusa                    | üres         | Szélesség                          | 7.6 mm   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C       | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C   |
| Szín                               | fehér        | Halogén                            | Nem  |
| Hossz                              | 13000 mm     | Alapanyag                          | Poliolefin   |
| Nyomatott karakterek               | nélkül       | kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...105 °C | Szám tekercsenként                 | 1  |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                          |                              |                   |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                                 | Nem                      | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0.75 mm <sup>2</sup>     | Vezeték külső átmérő, max.   | 4.8 mm            |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 2.4 mm                   | Zsugorodás mértéke           | 2:1               |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                    | Szövegmező szélessége        | 0 mm              |
| Szövegmező magassága                    | 7.4 mm                   | Vezeték külső átm.           | 2.4 - 4.8 mm      |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118228823              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 30        | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357430000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160253              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |