

CB1,6R22-20 SN I1,8
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


A kép illusztráció

A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS sajtoló érintkező. Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Tekercses csomagolás, Aljzatos csatlakozó, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 0.5 mm ²
Rendelési szám	1423800000
Típus	CB1,6R22-20 SN I1,8
GTIN (EAN)	4008190059422
Qty.	5000 Darab
Termékadatok	
Csomagolás	Tekercs

CB1,6R22-20 SN I1,8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.67 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

System Parameters

Vezetécsatlakozás-technika	Krimpelhető csatlakozás	Vezeték kimeneti irány	180°
Pólusszám	1	Érintkezősorok száma	1
Térfigati ellenállás	3,30 mΩ	Csupaszolási hossz	4 mm

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	Cu-ötvozet	Érintkező felület	ónozott
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	0 kV
----------------------------	------------------------	--	------

Csomagolás

Csomagolás	Tekercs	VPE hosszúság	641.00 mm
VPE szélesség	625.00 mm	VPE magasság	61.00 mm

Csatlakoztatható vezeték

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.34 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	0.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Többeres, min. H07V-R	0.34 mm ²	Többeres, max. H07V-R	0.5 mm ²
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.34 mm ²	Flexibilis, max. H05(07) V-K	0.5 mm ²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.	0 mm ²	érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.	0 mm ²
Szigetelés külső átmérője, min.	1.10 mm	Szigetelés külső átmérője, max.	1.80 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> The long pins can be used with the standard pins as leading contacts. Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

Drawings



Dimensional drawing



CB1,6R22-20 SN I1,8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	DW RSV 1.6	Változat
Rendelési szám	9004530000	Szerszám egyéb, Kiszedőszerszám
GTIN (EAN)	4008190041991	
Qty.	1 ST	

Crimping tools



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF RSV 16	Változat
Rendelési szám	9013560000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190161163	
Qty.	1 ST	