

VARIRECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Annak érdekében, hogy eszközeit és rendszerét hatékonyan védje a villám és túlfeszültség által okozott károsodástól, célszerű tudni, milyen nagy terhelésre nyújtanak védelmet a védőelemek. A VARIRECTOR LOGGER 30 feljegyzi a bizonyos nagyság feletti áramimpulzusokat, amelyeket a túlfeszültség-védelmi eszközök a védőföldelésen (PE-vezeték) keresztül elvezetnek. Ez megbízhatóan méri a védőelemek terhelését. A mérés optimális tesztelést és a védelem beállítását teszi lehetővé az Ön számára, és ideálisan kiegészíti a II. és III. típusú túlfeszültség-védelmi berendezést.

Általános rendelési adatok

Változat	Villám- és túlfeszültség-védelem, Impulzusszámláló
Rendelési szám	1428780000
Típus	VARIRECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Qty.	1 Darab

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2.6772 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3.5433 inch
Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1.4173 inch
Nettó tömeg	165 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Páratartalom	0...95% (páraleszapódás nem megengedett)		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Szabványok	EN 62561-6, VDE 0185-561-6	Impulzus hossz	≤ 1 s
Akkumulátor	CR123A 3 V típus	Kijelző típusa	LCD
Maximális kisülési határáram, I _{mcw} 8/20 μs	50 kA	Szerelhető ferrit megközelítő csatlakozási hossza	500 mm
Max. pulzusszám	999	Akkumulátor tipikus élettartama	4 év
Szerelhető ferrit átmérő	15,5 mm	Meghúzási áram I _{tc} (8/20 μs)	50 A

Általános adatok

Kivitel	Installációs ház; 2 modulos, Insta IP 20	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	fekete, narancssárga	Védelmi osztály	IP20
Tartósín	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7,5		

Általános adatok

Védelmi osztály	IP20	Szín	fekete, narancssárga
-----------------	------	------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000490	ETIM 9.0	EC000490
ETIM 10.0	EC000490	ECLASS 14.0	27-20-03-16
ECLASS 15.0	27-20-03-16		


VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Alkalmazás



Application circuit diagram with
type-2 surge protection (VPU II)