


HDC MHD 36 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 36, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 2 |
| Rendelési szám | 1428870000 |
| Típus | HDC MHD 36 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118233094 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1.3386 inch |
| Magasság | 40.9 mm | Magasság (coll) | 1.6102 inch |
| Szélesség | 29.2 mm | Szélesség (coll) | 1.1496 inch |
| Nettó tömeg | 24.96 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás modulkerettel |
|-----------------------|------------------------------------|

Verzió

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm ² |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------------------|
| Pólusszám | 36 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Szigetelési ellenállás | 1012 Ω | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Hüvely | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Alapanyag | polikarbonát, üvegszál-erősítésű |
| Sorozat | ModuPlug | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 250 V |
| Névleges feszültség az UL/CSA szerint | 600 V | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 4 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 10 A | Dugaszhelyek szükséges száma | 2 |

Besorolások



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHD 36 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Drawings


www.weidmueller.com




**HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H05V-K0,5:**




**HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K2,5:**



**HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,
 Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K2,5:**



HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651570000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651670000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651580000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651680000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Változat |
| Rendelési szám | 1601760000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651690000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM1.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM1.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651700000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | |
| Qty. | 100 ST | |

HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC-C-HD-BM2.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1651610000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC-C-HD-BM2.5AU | Változat |
| Rendelési szám | 1651710000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | |
| Qty. | 100 ST | |

HDC MHD 36 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MHD 36 MC | Változat |
| Rendelési szám | 1428860000 | Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 36, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118233230 | |
| Qty. | 1 ST | |