



### Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

### Általános rendelési adatok

Változat	Vakmodul, Pólusszám: 0, Érintkezők nélkül, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
Rendelési szám	<a href="#">1429040000</a>
Típus	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	20.6 mm	Magasság (coll)	0.811 inch
Szélesség	7.15 mm	Szélesség (coll)	0.2815 inch
Nettó tömeg	2.58 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése



RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Általános adatok

Pólusszám	0	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Típus	Érintkezők nélkül
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Dugaszhelyek szükséges száma	0.5

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



**Ellendarab****Elektromos modulok****Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC MDU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1429040000</a>	Vakmodul, Pólusszám: 0, Érintkezők nélkül, Dugaszhelyek szükséges száma: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
Qty.	1 ST	