

HDC MHP100 PE MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 100 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Érintkező, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	1429090000
Típus	HDC MHP100 PE MC
GTIN (EAN)	4050118233537
Qty.	1 Darab

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	40.1 mm	Magasság (coll)	1.5787 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	54.5 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Krimpelhető csatlakozás

Verzió

Csatlakozás típusa Krimpelhető csatlakozás




Általános adatok

Pólusszám	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Érintkező	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Cink
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	1000 V DC (IEC)	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	100 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Rajz



HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

100 A-es sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 M 10	Változat
Rendelési szám	1435750000	Dugó, ezüst, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 16	Változat
Rendelési szám	1435760000	Dugó, ezüst, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 25	Változat
Rendelési szám	1435770000	Dugó, ezüst, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP100 M 35	Változat
Rendelési szám	1435780000	Dugó, ezüst, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
Qty.	10 ST	

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Változat
Rendelési szám	1480380000	ModuPlug, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4050118288933	
Qty.	1 ST	